

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M38X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M38X3
GTIN	4062406006587
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 3 mm
długość całkowita L: 200 mm
Ø chwytu D_s: 32 mm
Chwyt kwadratowy □: 24 mm
Ø otworu rdzenia: 35 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
skok gwintu	3 mm
Chwyt kwadratowy □	24 mm
Ø otworu rdzenia	35 mm
Ø chwytu D _s	32 mm
Materiał ostrza :	HSS E

kąt nacięcia	8 stopni
długość całkowita L	200 mm
Ø gwintu	38 mm
głębokość gwintu	76 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M38 × 3
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik