

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M38X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M38X0,35
GTIN	4062406006518
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 37,65 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,35 mm
Ø gwintu	38 mm
długość całkowita L	200 mm
głębokość gwintu	76 mm
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	37,65 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	24 mm

Materiał ostrza 	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D _s	32 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M38 × 0,35
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik