

Garant**VC.T 070204, Gatunek: HU7315-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261362 HU7315-1
GTIN	4045197976406
Klasa artykułu	211

Opis

VC.T 070204 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 1,5 mmposuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 600 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 600 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,05 - 1,5 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1 mm
Zastosowanie główne	N
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,

Gatunek	HU7315-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	AF
Materiał ostrza 	HM
promień naroża	0,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160402
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia