

**WOHX 02T001 lewe, W00, Gatunek: BK6440****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268911 BK6440
GTIN	4047109226364
Klasa artykułu	24T

**Opis**

WOHX 02T001 lewe BK6440 Gatunek: BK6440

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 1,2 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 240 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 80 - 160 m/min

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	80 - 160 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 1,2 mm
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 240 m/min
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM

promień naroża	0,1 mm
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Gatunek	BK6440
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOHX 02T001 L
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W00
kąt natarcia	12 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia