


WOHX 06T302 lewe, W01, Gatunek: P25M

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268916 P25M
GTIN	4047109056961
Klasa artykułu	24T

Opis

WOHX 06T302 lewe P25M Gatunek: P25M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Gatunek	P25M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
Zastosowanie dodatkowe	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min

Seria	Wytaczaki
Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOHX 06T302 L
Atrybut nazwy produktu	W01
kąt natarcia	6 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	Po lewej