


TOHX 140305 neutralne, W30, Gatunek: P25M

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268888 P25M
GTIN	4047109036925
Klasa artykułu	24T

Opis

TOHX 140305 neutralne P25M Gatunek: P25M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

Opis techniczny

Gatunek	P25M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Materiał ostrza 	HM
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min

Zastosowanie dodatkowe	M
Seria	Wytaczaki
Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 140305 N
Atrybut nazwy produktu	W30
kąt natarcia	0 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,