


**WNHX 08T302 prawe, W04, Gatunek: P25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268890 P25
GTIN	4047109072725
Klasa artykułu	24T

Opis

WNHX 08T302 prawe P25 Gatunek: P25

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 100 - 180 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
Gatunek	P25
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	100 - 180 m/min

promień naroża	0,2 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Zastosowanie dodatkowe	M
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNHX 08T302 R
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W04
kąt natarcia	18 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia