

**TOGX 06T104 neutralne, W57, Gatunek: BK8430****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268864 BK8430
GTIN	4047109201491
Klasa artykułu	24T

**Opis**

TOGX 06T104 neutralne BK8430 Gatunek: BK8430

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie dodatkowe	M
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 1,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 300 m/min
Gatunek	BK8430
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Zastosowanie główne	P
Seria	Wytaczaki

Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOGX 06T104
Atrybut nazwy produktu	W57
kąt natarcia	14 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,