

**DOHT 11T304 neutralne, W79, Gatunek: BK6425****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268860 BK6425
GTIN	4047109225374
Klasa artykułu	24T

**Opis**

DOHT 11T304 neutralne BK6425 Gatunek: BK6425

Łamacz wiórów: G06

posuw f: 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 100 - 180 m/min

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 300 m/min
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Łamacz wiórów	G06
Zastosowanie dodatkowe	M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	100 - 180 m/min
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Zastosowanie główne	P
Gatunek	BK6425
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DOHT 11T304 N
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	W79
kąt natarcia	12 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia