

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M9X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M9X1,25
GTIN	4062406004361
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 7,75 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	7,75 mm
długość całkowita L	90 mm
Ø gwintu	9 mm
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	18 mm
skok gwintu	1,25 mm

Chwył kwadratowy □	7 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	9 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M9 × 1,25
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik