



DOHT 070202 neutralne, W79, Gatunek: K10

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268859 K10
GTIN	4047109037090
Klasa artykułu	24T

Opis

DOHT 070202 neutralne K10 Gatunek: K10

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 200 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 300 - 500 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie dodatkowe	N
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	300 - 500 m/min
Gatunek	K10
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 m/min
Zastosowanie główne	K
Warunki skrawania	ciągłe
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,

Seria	Wytaczaki
Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DOHT 070202
Atrybut nazwy produktu	W79
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,
kąt natarcia	12 stopni