


**WOHX 080402 prawe, W01, Gatunek: P25M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268901 P25M
GTIN	4047109057296
Klasa artykułu	24T

**Opis**

WOHX 080402 prawe P25M Gatunek: P25M

Łamacz wiórów: G06

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie dodatkowe	M
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 300 m/min

Gatunek	P25M
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	G06
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOHX 080402 R
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W01
kąt natarcia	6 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia