

**TOGX 090202 neutralne, W57, Gatunek: BK8430****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268866 BK8430
GTIN	4047109201514
Klasa artykułu	24T

Opis

TOGX 090202 neutralne BK8430 Gatunek: BK8430

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

Opis techniczny

Gatunek	BK8430
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,2 mm

Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOGX 090202
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W57
kąt natarcia	14 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia