

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M39X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M39X1
GTIN	4062406006624
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 ; HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 1 mm
długość całkowita L: 200 mm
Ø chwytu D_s: 32 mm
Chwył kwadratowy □: 24 mm
Ø otworu rdzenia: 38 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D _s	32 mm
Ø otworu rdzenia	38 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4

długość całkowita L	200 mm
Ø gwintu	39 mm
głębokość gwintu	78 mm
Chwył kwadratowy □	24 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M39 × 1
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik