

**TOHX 06T102 lewe, W30, Gatunek: P25M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268878 P25M
GTIN	4047109060159
Klasa artykułu	24T

Opis

TOHX 06T102 lewe P25M Gatunek: P25M

Łamacz wiórów: G12

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie dodatkowe	M
Zastosowanie główne	P
Gatunek	P25M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Łamacz wiórów	G12
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 06T102 L
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W30
kąt natarcia	12 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia