

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M42X4****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 130005 M42X4 |
| GTIN | 4062406006853 |
| Klasa artykułu | 10N |

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 4 mm
długość całkowita L: 200 mm
Ø chwytu D_s: 32 mm
Chwyt kwadratowy □: 24 mm
Ø otworu rdzenia: 38 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------|----------|
| Ø gwintu | 42 mm |
| kąt nacięcia | 8 stopni |
| norma | DIN 376 |
| długość całkowita L | 200 mm |
| Chwyt kwadratowy □ | 24 mm |
| Liczba ostrzy Z | 4 |
| Ø otworu rdzenia | 38 mm |
| głębokość gwintu | 84 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| skok gwintu | 4 mm |
| Materiał ostrza | HSS E |
| liczba rowków wiórowych | 4 |
| Ø chwytu D _s | 32 mm |
| Rodzaj gwintu | M/MF |
| wielkość gwintu | M42 × 4 |
| powłoka | TiN |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształt nakroju | B |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |