

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M11X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M11X0,5
GTIN	4062406008017
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 10,5 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	11 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 376
Chwyt kwadratowy □	7 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	9 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

długość całkowita L	110 mm
skok gwintu	0,5 mm
kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	22 mm
Ø otworu rdzenia	10,5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M11 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik