

Garant**Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 1155CHM****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588600 1155CHM
GTIN	4045197977342
Klasa artykułu	51S

Opis**Wykonanie:**

Brzeszczoty mieczowe **do metalu. Zęby pokryte węglnikami spiekanyymi**, najwyższa obciążalność przy jednocześnie elastycznym brzeszczocie.

wskazówka:

Zmniejszyć liczbę skoków, pracować bez ruchu wahliwego, używać chłodziwa.

Opis techniczny

Nazwa	1155CHM
długość listków	225 mm
liczba brzeszczotów	1
podziałka zębów	3 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
materiał brzeszczotów	HM
rodzaj skrawania	Cięcie proste szybkie (zgrubne)
rodzaj skrawania	cięcie pod dokładnym kątem
grubość blachy (blacha perforowana)	4-12 mm
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym)	< 175 mm
Maszyna napędowa	Piły szablowej
Rodzaj produktu	Brzeszczot piły szablowej

