

**Taśmy samoprzylepne, 2-stronne, szer.×dł. (mm×m): 19X50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083775 19X50
GTIN	4054596425934
Klasa artykułu	08M

Opis**Wykonanie:**

3M™ 9088-200 to cienka, 2-stronna taśma samoprzylepna z podłożem poliestrowym nadająca się do wszechstronnych zadań montażowych. Dzięki zmodyfikowanemu klejowi akrylanowemu doskonale przylega do metalu, papieru, tektury i licznych tworzyw sztucznych. Wysoka przejrzystość i odporność na działanie temperatury oraz dobre właściwości technologiczne otwierają niezliczone możliwości zastosowań.

Zastosowanie:

Montaż, konfekcjonowanie, mocowanie np. wyświetlaczy, listew przypodłogowych, plakatów. Do zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Środek klejący: Modyfikowany akrylan

kolor: transparent

Grubość: 0,2 mm

Opis techniczny

Grubość	0,2 mm
---------	--------

Karta danych

kolor	transparent
szerokość	19 mm
oznaczenie producenta	9088-200
długość	50 m
materiał osłony	Papier silikonowany
odporne na temperaturę do	150 °C
temperatura przechowywania	16 - 25 °C
Środek klejący	Modyfikowany akrylan
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	dwustronne
Siła klejenia na stali	1,16 N/mm
Minimalna trwałość	24 miesiąc
zastosowanie	Mocowanie
materiał podłoża	Folia PET
Rozciągliwość	10 %
Magazyn – wilgotność powietrza	40 - 65 %
cechy szczególne	Odporne na promieniowanie UV.
cechy szczególne	wytrzymały na ścieranie
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna