

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M1,2X0,25****Dane zamówienia**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 130006 M1,2X0,25 |
| GTIN             | 4062406007393    |
| Klasa artykułu   | 10N              |

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,25 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 0,95 mm

**Opis techniczny**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ø otworu rdzenia        | 0,95 mm  |
| Chwyt kwadratowy □      | 2,1 mm   |
| Liczba ostrzy Z         | 2        |
| liczba rowków wiórowych | 2        |
| kąt nacięcia            | 8 stopni |
| głębokość gwintu        | 2,4 mm   |
| Materiał ostrza         | HSS E    |

&amp;nbsp;

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| norma                             | DIN 371  |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>           | 2,5 mm   |
| długość całkowita L               | 40 mm  |
| skok gwintu                       | 0,25 mm  |
| Ø gwintu                          | 1,2 mm   |
| Rodzaj gwintu                     | M/MF-LH  |
| wielkość gwintu                   | M1,2 × 0,25                                      |
| powłoka                           | TiN  |
| Kąt boku zarysu gwintu            | 60 stopni  |
| Norma na gwinty                   | DIN 13   |
| Kształt nakroju                   | B  |
| chwyt                             | chwyt walcowy z h9                               |
| chłodzenie wewnętrzne             | nie  |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym                  |
| kierunek skrawania                | lewe   |
| rodzaj narzędzia gwintującego     | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny                  | bez  |
| Rodzaj produktu                   | gwintownik                                       |