

Garant

Trzpieniowe szczotki druciane, węglík krzemu (SIC), Ø 50 mm, Ziarnistość: 320

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	575052 320
GTIN	4045197977762
Klasa artykułu	51P

Opis**Wykonanie:**

Szczotki okrągłe o **bardzo gęstej szczecinie szlifierskiej (pełne pokrycie)** zalanej w talerzu z tworzywa sztucznego. Wysoka **stabilność kształtu** dzięki wielokrotnie podpartej szczecinie. Bardzo duża trwałość. Szczecina nylonowa o bardzo dużej **zawartości ziaren karborundowych**, do zastosowania uniwersalnego.

Uchwyt 6 mm, odlany na stałe.

Zalety:

- **obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania**
- **powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu**
- **bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu**
- **szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów**
- **bardzo duża dokładność ruchu obrotowego.**

Zastosowanie:

W **centrach obróbki CNC** i w **zastosowaniach robotycznych**, preferowane do **szlifowania na mokro** ze środkiem chłodząco-smarującym. **Do obróbki powierzchni bocznych i wewnętrznych:** precyzyjne usuwanie zadziorów (np. gwinty), zaokrąglanie krawędzi, prace dokładne po frezowaniu, wykańczanie powierzchni.

wskazówka:

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.

długość drutu L_3 : 13 mm

oznaczenie ziarnistości: SiC

ziarnistość: drobny

wysokość pokrycia: 0,3 mm

Ø chwytu D_5 : 6 mm

Opis techniczny

Ø szczotki D_1	50 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4500 min ⁻¹
zalecana prędkość obrotowa	2400 - 2800 min ⁻¹
ziarnistość	320
wysokość pokrycia	0,3 mm
ziarnistość	drobny
Dostawienie	0,3 (dokładna) – 1,0 (zgrubna) mm
posuw	800 - 3000 mm/min
Materiały ściernie	Osadzony karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości	SiC
Ø chwytu D_5	6 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 50 mm
szerokość drutu L_1	13 mm
długość drutu L_3	13 mm
Maszyna napędowa	Centra obróbki CNC; użycie robotów
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa