



## Praska hydrauliczna, Typ: 3



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 881800 3      |
| GTIN             | 4021176924408 |
| Klasa artykułu   | 83U           |

### Opis

#### Wykonanie:

Korpus stalowy z mechanizmem hydraulicznym i automatycznym wycofywaniem. Prosta obsługa: praskę należy umieścić pomiędzy wałem a śrubą ściągacza. Zamocować praskę za pomocą śruby ściągacza i dokręcić śrubę praski (powoduje to rozruch układu hydraulicznego). Jeśli skok jest za mały, należy odkręcić śrubę praski i powtórzyć czynności.

#### Zastosowanie:

Do zwiększania siły nacisku ściągaczy mechanicznych od wielk. 3. Do ściągania nawet mocno osadzonych elementów.

wysokość: 113 mm

Ø siłownika hydraulicznego: 39,5 mm

Ø korpusu: 80 mm

skok: 7 mm

dopuszczalny moment obrotowy: 40 Nm

dopuszczalna siła ściągania: 300 kN

### Opis techniczny

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| dopuszczalna siła ściągania | 300 kN |
| skok                        | 7 mm   |
| wysokość                    | 113 mm |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| dopuszczalny moment obrotowy | 40 Nm   |
| Ø korpusu                    | 80 mm   |
| Ø siłownika hydraulicznego   | 39,5 mm |