

**Elastyczne ściernice walcowe (SiC), Ø 100×100 mm, ziarnistość: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568485 80
GTIN	4027497052226
Klasa artykułu	53L

Opis**Wykonanie:**

Elastyczna, poliuretanowa ściernica walcowa ze ścierniwem SiC. Wymiary: Ø 100×100 mm, otwór uchwyty o Ø 19 mm. Z rowkiem wieloklinowym.

Zastosowanie:

Do zeszlifowywania zadrapań i obróbki wykańczającej spoin na blachach ze stali stopowej. Zapewniają **szlifowanie wzdłużne z połyskiem**. Długa żywotność i trwałość na krawędziach. Nadają się również do szlifowania na mokro z użyciem chłodziwa o neutralnym pH.

Opis techniczny

ziarnistość	80
opis stopnia twardości spoiwa	średni
oznaczenie ziarnistości	SiC
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×100 mm
zalecana prędkość obrotowa	900 - 1200 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Wałek szlifierski

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
węglik spiekany (HM)	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
suchy	nadaje się		