




Ściągacz przegubów kulistych, typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	881620 1
GTIN	4021176024696
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Stabilny korpus z kabłąkowym dociskiem i mocną śrubą. Ze stali narzędziowej wysokiej jakości. Szybkie i łatwe zastosowanie: wyciskacz wsunąć pomiędzy przegub kulowy i dociągnąć śrubę. Przegub bez trudu ulega wyciśnięciu.

Zastosowanie:

Do wyciskania kulistych czopów przy demontażu przegubów. Również jako przyrząd do wyciskania główek drążków kierowniczych.

do przegubów kulistych o wielkości nominalnej: 19 – 27 mm

zakres mocowania dźwigni: 50 mm

widelki: 18 – 22 mm

Opis techniczny

widelki	18 – 22 mm
do przegubów kulistych o wielkości nominalnej	19 – 27 mm
zakres mocowania dźwigni	50 mm