



Przecinak do nakrętek, do nakrętek: M14-M24



Dane zamówienia

Numer katalogowy	884900 M14-M24
GTIN	4021176020551
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Z praską hydrauliczną do przecinania zabezpieczonych lub silnie skorodowanych nakrętek (o klasach 5-10), bez ryzyka uszkodzenia gwintu śruby. Podwójne odsadzenie, co umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Kieł przecinaka hartowany. W celu przecięcia nakrętki należy dociągnąć śrubę praski. Następnie po rozerwaniu nakrętki należy ją odkręcić, kieł przecinaka cofnąć do ogranicznika. Wielk. M18-30 do śrub ze stali stopowej – do M30 w klasie 8, do M24 w klasie 10.

wskazówka:

Maks. moment dociągania śruby dociskowej o wielk. M4-14: 60 Nm, przy wielk. M14-24: 70 Nm, a przy wielk. M18-30: 120 Nm. Przekroczenie podanych wartości momentu dociągania jest niedozwolone i może doprowadzić do zniszczenia narzędzia lub wypadku.

szerokość ostrza przecinaka: 30 mm

długość całkowita bez śruby dociskowej: 350 mm

Rozstaw: 22 - 36 mm

Opis techniczny

długość całkowita bez śruby dociskowej	350 mm
Rozstaw	22 - 36 mm
do nakrętek	M14-M24
szerokość ostrza przecinaka	30 mm

Akcesoria

Zamienny kiel przecinaka do nakrętek M14-M24

884910 M14-M24