

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M14X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M14X1
GTIN	4062406008239
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 13 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	14 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
norma	DIN 376
głębokość gwintu	28 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	11 mm
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

Ø otworu rdzenia	13 mm
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	1 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M14×1
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik