

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M1,4X0,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M1,4X0,25
GTIN	4062406007416
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,25 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,15 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	2,8 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
Ø gwintu	1,4 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø otworu rdzenia	1,15 mm
Materiał ostrza 	HSS E

skok gwintu	0,25 mm
norma	DIN 371
kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	2
długość całkowita L	40 mm
Ø chwytu D _s	2,5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M1,4 × 0,25
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik