


## Regały wspornikowe, jednostronne, głębokość 600 mm, szerokość regału: 6250 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	991713 6250
GTIN	2050001760555
Klasa artykułu	960

### Opis

#### Wykonanie:

Stojak z profili IPE 120, walcowanych na gorąco. Wsporniki z przykręcanych profili IPE. Przyspawane zabezpieczenie przed stoczeniem. Na zamówienie wsporniki przystosowane do wtykowych zabezpieczeń przed stoczeniem.

#### Opis:

#### Wymiary montażowe:

liczba pól x wymiar osi + 1 szerokość stojaka (64 mm).

#### w dostawie::

Wszystkie regały z łącznikami poziomymi i zastrzałami krzyżowymi oraz kotwami do ciężkich obciążeń, do mocowania w posadzce.

#### Powłoka lakiernicza:

Stojak: RAL 5010, niebieski Chagall, wsporniki: RAL 2004, pomarańczowy.

#### wskazówka:

- **inne wymiary dostarczane w wykonaniu standardowym: wysokości 2000 / 3000 / 3500 mm, głębokości 750 mm, szerokości 750 / 1000 mm**
- **regały wspornikowe o innych wymiarach i nośnościach - na zamówienie**
- **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Nośność wspornika: 400 kg

Wysokość regału wspornikowego: 2500 mm

Regulacja wysokości co: 100 mm

Wykonanie montażowe: wsporniki przykręcane

Głębokość wspornika: 400-600 mm

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

nośność każdego ramienia: 400 kg  
nośność stojaka, wraz z poziomem dolnym: 2000 kg  
wys. regału: 2500 mm  
liczba stojaków: 6  
liczba pól: 5  
liczba wsporników jednostronnie: 24

## Opis techniczny

szerokość regału	6250 mm
liczba wsporników jednostronnie	24
wymiar w osi = szerokość półki	6250 mm
wys. regału	2500 mm
liczba pól	5
wymiar montażowy	6314 mm
liczba poziomów	5
liczba stojaków	6
Nośność wspornika	400 kg
Wysokość regału wspornikowego	2500 mm
Regulacja wysokości co	100 mm
Wykonanie montażowe	wsporniki przykręcane
Głębokość wspornika	400-600 mm
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokość 600 mm
głębokość jednostronna	600 mm
nośność każdego ramienia	400 kg
nośność stojaka, wraz z poziomem dolnym	2000 kg