

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M52X5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M52X5
GTIN	4062406007348
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 5 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwył kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 47 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	52 mm
Ø chwytu D _s	40 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
skok gwintu	5 mm
kąt nacięcia	8 stopni
długość całkowita L	250 mm
liczba rowków wiórowych	4

Chwył kwadratowy □	32 mm
Ø otworu rdzenia	47 mm
głębokość gwintu	104 mm
Liczba ostrzy Z	4
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M52 × 5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik