

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M1,4X0,3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M1,4X0,3
GTIN	4062406007423
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,3 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,1 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	1,1 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
Ø chwytu D _s	2,5 mm
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	0,3 mm
Liczba ostrzy Z	2
liczba rowków wiórowych	2

