

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M16X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M16X1
GTIN	4062406008383
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 15 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	15 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	12 mm
skok gwintu	1 mm

kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 376
Chwył kwadratowy □	9 mm
długość całkowita L	110 mm
głębokość gwintu	32 mm
Ø gwintu	16 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M16×1
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik