

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M10X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M10X0,75
GTIN	4062406007966
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 9,25 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	8 mm
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	20 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
Ø gwintu	10 mm

Ø chwytu D _s	10 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	9,25 mm
długość całkowita L	100 mm
norma	DIN 371
skok gwintu	0,75 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M10×0,75
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik