

**Garant**
**Rozwiertak HSS N, bez powłoki, Ø DC h8: 28 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116620 28
GTIN	4062406097349
Klasa artykułu	11C

**Opis**
**Wykonanie:**

Gruby rdzeń. Stabilne wiertło kręte lepiej prowadzące się w otworze.

**Zaleta:**

Szczególnie nadaje się **do rozwiercania** otworów, które nie leżą w jednej osi.

**wskazówka:**
**Proszę przestrzegać:**

koniecznie osiągnąć odpowiednią średnicę otworu wstępnego (patrz tabela).

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 343

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 120 stopni

Liczba ostrzy Z: 3

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 128 mm

Długość rowków wiórowych  $L_c$ : 170 mm

długość całkowita L: 291 mm

Minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min}$ : 19,3 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 3

posuw f w stali < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,26 mm/obr,

**Opis techniczny**

Minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min}$	19,3 mm
norma	DIN 343
stożek Morse'a MK o wielkości	3
Ø nom. $D_c$	28 mm

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	128 mm
Liczba ostrzy Z	3
posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,26 mm/obr,
długość całkowita L	291 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	170 mm
kąt wierzchołkowy	120 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
typ	N
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte