

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M3,5X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M3,5X0,35
GTIN	4062406007638
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4 mm

Chwyt kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 3,15 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	8 stopni
Chwyt kwadratowy □	3 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	3,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4 mm
skok gwintu	0,35 mm

