

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M30X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M30X2
GTIN	4062406009533
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 28 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	28 mm
Ø chwytu D _s	22 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	30 mm
długość całkowita L	180 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	18 mm

skok gwintu	2 mm
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	60 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	30
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik