

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M30X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M30X3
GTIN	4062406009540
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 27 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	18 mm
Materiał ostrza :	HSS E
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	3 mm
głębokość gwintu	60 mm

liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	30 mm
Ø otworu rdzenia	27 mm
Ø chwytu D _s	22 mm
długość całkowita L	180 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M30 × 3
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik