

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap Kształt B 6HX, AlTiX, M: M1,4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132721 M1,4
GTIN	4045197984081
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne, przewidziane do zastosowania w wielu rodzajach materiałów i zapewniające wysoką powtarzalność obróbki.

- **materiał HSS-E-PM o bardzo wysokiej odporności na ściernie**
- **nowa powłoka o mniejszym współczynniku tarcia**
- **specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 1X 4HX

skok gwintu: 0,3 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,1 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	2,8 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø gwintu	1,4 mm
Ø otworu rdzenia	1,1 mm
Ø chwytu D _s	2,5 mm
Klasa tolerancji	ISO 1X 4HX

liczba rowków wiórowych	2
skok gwintu	0,3 mm
norma	DIN 371
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
długość całkowita L	40 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza 	HSS E PM
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M1,4
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik