

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M23X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M23X1
GTIN	4062406008956
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 22 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza :	HSS E
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
długość całkowita L	160 mm
Ø chwytu D _s	18 mm

Ø gwintu	23 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 376
głębokość gwintu	46 mm
skok gwintu	1 mm
Ø otworu rdzenia	22 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M23 × 1
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik