

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M30X3,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M30X3,5
GTIN	4062406009557
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 3,5 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 26,5 mm

**Opis techniczny**

Chwyt kwadratowy □	18 mm
Liczba ostrzy Z	4
skok gwintu	3,5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	22 mm
Ø gwintu	30 mm
głębokość gwintu	60 mm
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

długość całkowita L	180 mm
kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	26,5 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M30 × 3,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik