

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM kształt C 6HX, AlTiX, M: M1,4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135960 M1,4
GTIN	4045197984227
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintownik uniwersalny**, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki owej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 1X 4HX

skok gwintu: 0,3 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,1 mm

**Opis techniczny**

Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
liczba rowków wiórowych	2
Liczba ostrzy Z	2
głębokość gwintu	2,8 mm
norma	DIN 371

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
Klasa tolerancji	ISO 1X 4HX
Ø gwintu	1,4 mm
skok gwintu	0,3 mm
Ø otworu rdzenia	1,1 mm
długość całkowita L	40 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,5 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M1,4
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pielścięć barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik