

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, G: G1/16 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133330 G1/16
GTIN	4045197984210
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintownik uniwersalny**, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

**Zastosowanie:**

**Do cylindrycznych gwintów rurowych** wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 7,72 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 6,8 mm

**Opis techniczny**

liczba zwojów na cal	28
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	90 mm
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	0,91 mm

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
głębokość gwintu	23,16 mm
Ø gwintu	7,72 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
Ø otworu rdzenia	6,8 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
liczba rowków wiórowych	3
wielkość gwintu	G1/16
powłoka	AlTiX
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścien barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik