

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M31X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M31X0,35
GTIN	4062406009564
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 25 mm

Chwyt kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 30,65 mm

Opis techniczny

norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	25 mm
Ø otworu rdzenia	30,65 mm
głębokość gwintu	62 mm
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	0,35 mm
Chwyt kwadratowy □	20 mm

