

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, kształt C, AlTiX, G: G1/16 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137805 G1/16
GTIN	4045197984357
Klasa artykułu	11I

Opis**Wykonanie:**

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

 : HSS E PM

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 7,72 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 7,7 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	28
Ø otworu rdzenia	7,7 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	7,72 mm

Materiał ostrza 	HSS E PM
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	23,16 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
długość całkowita L	90 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,91 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
wielkość gwintu	G1/16
powłoka	AlTiX
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pielścięń barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik