

Garant**GARANT Master Tap Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, AlTiX, UNF: 3/8-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138010 3/8-24
GTIN	4045197984364
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 9,53 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwył kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	24
skok gwintu	1,058 mm
Rodzaj gwintu	UNF
kąt nacięcia	15 stopni

liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	9,53 mm
długość całkowita L	90 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
Ø chwytu D _s	10 mm
Ø otworu rdzenia	8,5 mm
głębokość gwintu	23,825 mm
Chwył kwadratowy □	8 mm
wielkość gwintu	3/8-24 UNF
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik