

Garant**Półka CNC, szerokość 1 500 mm, do uchwytów narzędziowych typu: HSK40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	970665 HSK40
GTIN	4045197489265
Klasa artykułu	91L

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Półki z blachy stalowej z uchwytami narzędziowymi GARANT z tworzywa sztucznego. Strona przednia z czworokątnym podciąganiem do stabilizacji. **Zakres regulacji na głębokość 130 mm.** Możliwość zablokowania w **położeniu 90° i ukośnym 120°.**

Pasuje do :

Montaż przez **zawieszenie w słupkach nośnych (grupa 92), regał CNC nr 970680 i wózek na materiały nr 918590 rozm. 1000 (grupa 91).**

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 80 mm

głębokość: 155 mm

liczba uchwytów narzędziowych: 33

odstęp osiowy A: 60 mm

Nośność przy zawieszeniu na kolumnach nośnych: 25 kg

Nośność na regale CNC i wózku roboczym: 50 kg

Opis techniczny

głębokość	155 mm
odstęp osiowy A	60 mm
liczba uchwytów narzędziowych	33

wysokość	80 mm
szerokość	1500 mm
do uchwytów narzędziowych typu	HSK 40
Nośność przy zawieszeniu na kolumnach nośnych	25 kg
Nośność na regale CNC i wózku roboczym	50 kg
Zakres zastosowania	Regał CNC
Grubość materiału	1,5 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	szerokość 1 500 mm
Rodzaj produktu	Półka

Akcesoria

Wkładki z tworzywa sztucznego Typ HSK40	947390 HSK40
---	--------------