


Półki ukośne, ocynkowane,, głębokość: 600 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990610 600
GTIN	4004514249241
Klasa artykułu	96P

Opis**Wykonanie:**

Ukośne przegródki mogą być przestawiane co 50 mm. Przedni panel na długości jest podniesiony o 15 mm i tym samym przeciwdziała wypadaniu towaru.

w dostawie::

Po 5 przegródek, 2 rygle wzdłużne oraz 2 prowadnice boczne.

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150 kg

Grubość półki: 25 mm

szerokość: 1000 mm

Opis techniczny

szerokość	1000 mm
głębokość	600 mm
wykonanie półek	Półka rowkowana
wykonanie półek	Półka montowana na stałe
wykonanie półek	Półka z brzegiem odwijanym
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Grubość półki	25 mm

