

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M31X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M31X1,5
GTIN	4062406009601
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 25 mm

Chwyt kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 29,5 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
kąt nacięcia	8 stopni
długość całkowita L	180 mm
Chwyt kwadratowy □	20 mm
głębokość gwintu	62 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

skok gwintu	1,5 mm
Ø gwintu	31 mm
Ø otworu rdzenia	29,5 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D _s	25 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M31 × 1,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik