

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M38X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M38X0,35
GTIN	4062406010089
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 37,65 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	38 mm
Chwyt kwadratowy □	24 mm
Ø chwytu D _s	32 mm
kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	76 mm
Ø otworu rdzenia	37,65 mm
Liczba ostrzy Z	4

