

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M30X1,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M30X1,75
GTIN	4062406009526
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 28,25 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1,75 mm
Ø otworu rdzenia	28,25 mm
Ø gwintu	30 mm
kąt nacięcia	8 stopni
długość całkowita L	180 mm
Ø chwytu D _s	22 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Chwył kwadratowy □	18 mm
głębokość gwintu	60 mm
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M30 × 1,75
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik