

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M6X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M6X0,75
GTIN	4062406007782
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5,25 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
Ø otworu rdzenia	5,25 mm
Ø gwintu	6 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	0,75 mm
Liczba ostrzy Z	3

